

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 562 mm Breite
- Einfache Touchbedienung auf dem leicht zugänglichen Glaspanel
- Intuitive Beleuchtungssteuerung mit Tap2Light
- Je Seite ist Platz für bis zu 10kg Bücher, Gewürze und mehr
- DynamicWhite – Harmonisierung der Farbtemperatur an andere Lichtquellen



EAN-Nr.: 4002517043033 / Materialnummer: 13118930 /
Alte Materialnummer: 28G2650BD

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DAG 2650
Materialnummer Hersteller	13118930
EAN-Nummer	4002517043033
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Integrierte Glaspaneelhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 150,DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 11-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 10 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	53,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	1 x 4,8 W
Beleuchtungsstärke in Lx	200
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	710
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN-Nr.: 4002517043033 / Materialnummer: 13118930 /

Alte Materialnummer: 28G2650BD

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	440
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	600
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	77,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	63,0

Sicherheit

Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
----------------------------------	---

Technische Daten

Maße des Haubenkörpers (B x H x T) in mm	562 x 338 x 310
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	338
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	338
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	338
Breite des Haubenkörpers in mm	562
Mindestabstand über Elektrokokfeldern in mm	450
Höhe des Haubenkörpers in mm	338
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	11,2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Tiefe des Haubenkörpers in mm	310
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,27
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN-Nr.: 4002517043033 / Materialnummer: 13118930 /
Alte Materialnummer: 28G2650BD

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

DAG 2650

Integrierte Glaspaneelhaube

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

