

## FBW

Federbodenwagen aus Aluminium  
mit vertikal beweglichem Boden für eine gleichbleibende Griffhöhe.



- Fassungsvermögen: 380 l Liter
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller
- Höhe 86, Breite 106, Tiefe 71 cm

EAN: 4002511097674 / Materialnummer: 03049680 / Alte Materialnummer: 59110006D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•

## FBW

Federbodenwagen aus Aluminium  
mit vertikal beweglichem Boden für eine gleichbleibende Griffhöhe.



EAN: 4002511097674 / Materialnummer: 03049680 / Alte Materialnummer: 59110006D

PT 5145 C	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•

## FBW

Federbodenwagen aus Aluminium  
mit vertikal beweglichem Boden für eine gleichbleibende Griffhöhe.



EAN: 4002511097674 / Materialnummer: 03049680 / Alte Materialnummer: 59110006D

PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PWM 1108 SmartBiz	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Aluminium
Volumen in l	380
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	860
Aussenmass, Nettobreite in mm	1060
Aussenmass, Nettotiefe in mm	710
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	860
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1060
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	710
Nettogewicht in kg	25,00
Bruttogewicht in kg	25,00