

E 459  
Einsatz  
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



- Geeignet für die Oberkorblafette O 898 und den Unterkorb U 876
- Für 12 Gläser mit einem Durchmesser von max. 7 cm
- Max. Glashöhe 22 cm
- Mit Lochblechunterlage zur Optimierung des Spülstrahls

EAN: 4002511958197 / Materialnummer: 04326630 / Alte Materialnummer: 67545901D

| Produktzugehörigkeit             |           |
|----------------------------------|-----------|
| Spülmaschinen Frischwasser       | •         |
| Gerätezugehörigkeit              |           |
| PG 8041                          | •         |
| PG 8043                          | •         |
| PG 8045                          | •         |
| PG 8055                          | •         |
| PG 8055 U                        | •         |
| PG 8056                          | •         |
| PG 8056 U                        | •         |
| PG 8057 TD                       | •         |
| PG 8057 TD U                     | •         |
| PG 8058                          | •         |
| PG 8058 U                        | •         |
| PG 8059                          | •         |
| PG 8059 U                        | •         |
| PG 8060                          | •         |
| PG 8061                          | •         |
| PG 8061 U                        | •         |
| PG 8096                          | •         |
| PG 8096 U                        | •         |
| PG 8099                          | •         |
| PG 8099 U                        | •         |
| PFD 400                          | •         |
| PFD 400 U                        | •         |
| PFD 401                          | •         |
| PFD 401 U                        | •         |
| PFD 402                          | •         |
| PFD 402 U                        | •         |
| PFD 404                          | •         |
| PFD 404 U                        | •         |
| PFD 405                          | •         |
| PFD 405 U                        | •         |
| PFD 407                          | •         |
| PFD 407 U                        | •         |
| PFD 408 U                        | •         |
| Produktkategorie                 |           |
| Einsatz für Gläser               | •         |
| Produkteigenschaften             |           |
| Material                         | Edelstahl |
| Farbe                            | Edelstahl |
| Anzahl Reihen                    | 2         |
| Einsetzbar im Oberkorb           | O 898     |
| Einsetzbar im Unterkorb          | U 876     |
| Kapazität                        |           |
| Gläser bis max. Ø 70 mm [Anzahl] | 12        |
| Standard Netzanschlussleitung    |           |
| Phasenanzahl                     | 0         |
| Spannung in V                    | 0         |
| Frequenz in Hz                   | 0         |

E 459  
Einsatz  
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



EAN: 4002511958197 / Materialnummer: 04326630 / Alte Materialnummer: 67545901D

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Gesamtanschluss in kW          | 0,00 |
| Absicherung in A               | 0    |
| <b>Masse und Gewicht</b>       |      |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm    | 170  |
| Aussenmass, Nettobreite in mm  | 200  |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm   | 460  |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm   | 185  |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 240  |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm  | 485  |
| Nettogewicht in kg             | 1,37 |
| Bruttogewicht in kg            | 1,63 |