

HM 16-83

Muldenmangel, Elektro
mit professioneller Ausstattung für beste Mangelergebnisse.

EAN: 4002512404112 / Materialnummer: 05333200 / Alte Materialnummer: 53168301D



- Leistung 15,0 kg/h*, Walzendurchmesser 160 mm, Arbeitsbreite 830 mm
- Komfortables Mangeln im Sitzen
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Langlebige Walzenbewicklung – Aramid Nadelfilztuch
- Robuste Bauweise für eine professionelle Nutzung

* Bei 20 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

| Bauform und Ausführung | |
|--|------------------------------------|
| Bauform | Frontseitige Wäschein- und ausgabe |
| Wandbündige Aufstellmöglichkeit | • |
| Linie | Professional |
| Aussenverkleidung | Lotosweiss |
| Walzendurchmesser in mm | 160 |
| Arbeitsbreite in mm | 830 |
| Muldenmaterial | Aluminium |
| Walzenunterbewicklung | Polyester-Nadelfilzmatte |
| Mangeltuch | Aramid-Nadelfilztuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • |
| Geeignet für Marine | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Privathaushalt | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangleleistung bei 20 % Restfeuchte in kg/h | 15,0 |
| Getestete Betriebsstunden | 2500 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Drehwahlschalter |
| Touch-Display (Option) | Drehwahlschalter |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 2,0 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 4,5 |
| Einstellbare Temperatur | In Temperaturstufen |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Netzanschlussleitung | AC 220-240V 50-60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 2,70-3,30 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,80-3,30 |
| Absicherung in A | 16 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Höhe in mm | 960 |
| Aussenmass, Breite in mm | 1050 |
| Aussenmass, Tiefe in mm | 380 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 1010 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 1110 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 445 |
| Nettogewicht in kg | 40 |
| Bruttogewicht in kg | 47 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 372 |
| Ausstattung | |
| 2 Standfüsse | • |
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste | • |
| Fussschaltung | • |
| Ablagegestange | • |

HM 16-83
Muldenmangel, Elektro
mit professioneller Ausstattung für beste Mangelergebnisse.

EAN: 4002512404112 / Materialnummer: 05333200 / Alte Materialnummer: 53168301D



| | |
|---|---|
| 4 Fussbodenschonende Laufrollen | • |
| Anlagebrett | • |
| Wäscherückführung | • |
| Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| VDE | • |
| CE | • |
| WEEE | • |
| VDE-EMC | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |