

E 969

Einsatz

zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Lochblech 7 x 7 x 3 mm
- Einsetzbar für E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 mit E 945*

* In E 941 nur in Kombination mit E 945 einsetzbar.

EAN: 4002513298765 / Materialnummer: 05746240 / Alte Materialnummer: 69596901D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	122
Aussenmass, Nettobreite in mm	363
Aussenmass, Nettotiefe in mm	533
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	165
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	1,33
Bruttogewicht in kg	2,23