

E 729

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 4-5 Augen-OP-Sets auf 3 Ebenen.



- 2 Ebenen zur Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen
- 1 Ebene mit 16 bzw. 30 Injektordüsen
- Anschlussmöglichkeit für E 478/1 auf dem Zuflussrohr
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heisslufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002513893274 / Materialnummer: 06517580 / Alte Materialnummer: 69572901D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	4-5
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	471
Aussenmass, Nettobreite in mm	530
Aussenmass, Nettotiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	680
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	14,40
Bruttogewicht in kg	16,40
Beipack	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1
E 790 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu weiblich [Anzahl]	8
E 791 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu männlich [Anzahl]	8
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1