


KM 6039

Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit Abstellfläche für vielfältige Anwendungen.



- Ansprechendes Design – 825 mm 825 mm breit mit überbreitem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 2 Vario-Zonen
- Besonders vielseitig – inklusive Abstellfläche
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002514259826 / Materialnummer: 06946450 / Alte Materialnummer: 26603950CH

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 / Ø 180
Max. Leistung in W	900/1800
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Grösse in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 145 / Ø 210
Max. Leistung in W	1000/2200
4. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Grösse in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Anzeigefarbe	Rot
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	40 x 825 x 545
Abmessungen in mm (Breite)	825
Abmessungen in mm (Höhe)	40
Abmessungen in mm (Tiefe)	545
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	770
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Gewicht in kg	11
Gesamtanschluss in kW	7,00
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6039
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit Abstellfläche für vielfältige Anwendungen.

