

U 546

Korb

mit hohem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 36 Gläsern bis 23 cm Höhe.



- Mit 36 Fächern
- Fächergrosse 73 mm x 73 mm mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender
- Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 23 cm
- Breite 50 cm, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronomflanken 53 cm


EAN: 4002514278728 / Materialnummer: 06984130 / Alte Materialnummer: 67654601D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 546

Korb

mit hohem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 36 Gläsern bis 23 cm Höhe.



EAN: 4002514278728 / Materialnummer: 06984130 / Alte Materialnummer: 67654601D

Produktkategorie	
Korb für Gläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grün
Anzahl Fächer	36
Fächerbreite in mm	73
Fächerlänge in mm	73
Kapazität	
Gläser 140–175 mm Höhe [Anzahl]	36
Gläser 200–230 mm Höhe [Anzahl]	36
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	266
Aussenmass, Nettobreite in mm	500
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	260
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	520
Nettogewicht in kg	2,90
Bruttogewicht in kg	3,40