


U 535

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 20 cm Höhe.

EAN: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 / Alte Materialnummer: 67653501D




- Mit 25 Fächern
- Fächergösse 90 mm x 90 mm mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender
- Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 20 cm
- Breite 50 cm, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronomflanken 53 cm

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 535

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 20 cm Höhe.



EAN: 4002514278735 / Materialnummer: 06984150 / Alte Materialnummer: 67653501D

<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Gläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
Anzahl Fächer	25
Fächerbreite in mm	90
Fächerlänge in mm	90
<b>Kapazität</b>	
Gläser 110–140 mm Höhe [Anzahl]	25
Gläser 175–200 mm Höhe [Anzahl]	25
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	200
Aussenmass, Nettobreite in mm	500
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	220
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,00