

E 327/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002514556239 / Materialnummer: 07333100 / Alte Materialnummer: 69532702D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Siebschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	410
Aussenmass, Nettobreite in mm	530
Aussenmass, Nettotiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	420
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	595
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30