

E 439/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 7 Siebschalen.



- Geeignet für die Aufnahme von 7 Siebschalen auf 3 oder 4 Ebenen
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Die zweite Ebene von unten ist herausnehmbar
- Die Bestückungshöhen der 4 Ebenen unterscheiden sich
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002514556246 / Materialnummer: 07333110 / Alte Materialnummer: 69543905D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	7
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	505
Aussenmass, Nettobreite in mm	532
Aussenmass, Nettotiefe in mm	517
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	500
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	11,80
Bruttogewicht in kg	13,30