


CS 1221-1 I

ProLine Induktion

mit einer Riesenkochzone für Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Durchmesser.



- Profi-Design – Glaskeramik mit Rahmen in 380 mm Breite
- Flexibel – 1 Riesenkochzone für bis zu 30 cm Durchmesser
- Einfache und direkte Steuerung – Bedienung über Metallknebel
- Grosses Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Besonders komfortabel und sicher – Betriebs- und Restwärmeanzeige


EAN: 4002515019368 / Materialnummer: 09047630 / Alte Materialnummer: 27122152D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
ProLine	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	LightPrint
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 180-300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2400
Max. TwinBooster-Leistung in W	3700
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Bedienung über Regler	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Betriebsanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	73 x 380 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	380
Abmessungen in mm (Höhe)	73
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	364
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	73
Gewicht in kg	9
Gesamtanschluss in kW	3,70
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

CS 1221-1 I

ProLine Induktion

mit einer Riesenkochzone für Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Durchmesser.



CS 1221-1 I, CS 1222 I (Skizze)

1. vorn, 2. Einbauhöhe, 3. Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 2000 mm