

M 6012 SC

Stand-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Reglerbedienung zum günstigen Einstiegspreis.



- Perfektes Auftauen und Garen – Automatikprogramme
- Optimale und gleichmässige Bräunung – integrierter Quarzgrill
- Mehrstufige Abläufe in nur einem Schritt – Memory-Funktion
- Besonders leistungsstarke Mikrowelle – 900 W
- Kompakt – 26 l Garraumvolumen

EAN: 4002515262979 / Materialnummer: 09524540 / Alte Materialnummer: 24601250CH

Bauform und Design	
Stand-Mikrowellengerät	•
Farbe	Edelstahl
SideControl	•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Quarzgrill	•
Betriebsarten	
Automatikprogramme	•
Grill	•
Solo-Betrieb Mikrowelle	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeit	•
Quick-Mikrowelle	•
Memory-Funktion	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nachtabstaltung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Sicherheitssperre "Door"-Hinweis	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Mikrowellenleistung maximal in W	900
Grillleistung in W	800
Gerätebreite in mm	520
Gerätehöhe in mm	305
Gerätetiefe in mm	422
Gewicht in kg	16,5
Gesamtanschluss in kW	2,3
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Netzanschlussleitung mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Leitung in m	1,20

M 6012 SC

Stand-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Reglerbedienung zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002515262979 / Materialnummer: 09524540 / Alte Materialnummer: 24601250CH

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Grillrost

1

Gourmet-Platte

1

Speisenabdeckung

1


Drehteller

1

M 6012 SC

Stand-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Reglerbedienung zum günstigen Einstiegspreis.



M8201, M8201-1, M6012SC (Einbauskizze)