

E 816
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Tellern.



- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Bei Bestückung ohne Besteckköcher E 165: 19 Teller bis Ø 33 cm
- Bei Bestückung mit Besteckköcher E 165: 16 Teller bis Ø 33 cm

EAN: 4002515275009 / Materialnummer: 09549190 / Alte Materialnummer: 67581601D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Teller	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Einsetzbar im Unterkorb	U 890
Kapazität	
Teller bis Ø 250 mm [Anzahl]	19
Teller bis Ø 330 mm [Anzahl]	19
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00

E 816

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



EAN: 4002515275009 / Materialnummer: 09549190 / Alte Materialnummer: 67581601D

Absicherung in A

0

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

134

Aussenmass, Nettobreite in mm

264

Aussenmass, Nettotiefe in mm

485

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

125

Aussenmass, Bruttobreite in mm

555

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

555

Nettogewicht in kg

2,50

Bruttogewicht in kg

3,00