

UO 30-60/80

Unterbau, offen

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm.



- Geeignet für Frischwasser- & Tankspülsysteme (G 8066 und PG 8067)
- Mit der Spülmaschine verschraubbar
- Höhe 30, Breite 60, Tiefe 60 cm

EAN: 4002515362686 / Materialnummer: 09688890 / Alte Materialnummer: 67376103D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Produktkategorie	
Unterbau offen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	317
Aussenmass, Nettobreite in mm	600
Aussenmass, Nettotiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	310
Aussenmass, Bruttobreite in mm	610
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	6,35
Bruttogewicht in kg	8,55

UO 30-60/80

Unterbau, offen

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm.