

KWT 6322 UG

Unterbau-Weinschrank

mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.



- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront
- Sichere Lagerung Ihres Weins durch ausziehbare Ablageborde

EAN: 4002515432228 / Materialnummer: 09815580 /
Alte Materialnummer: 36632200CH

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
Design	
Frontfarbe	Glastür
Beleuchtung Weinzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
Active AirClean Filter	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Push2open	•
Anzahl Ablageflächen gesamt	5
Anzahl der Roste	4
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	3
NoteBoard	Ja
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	145,64
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,39
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	820
Nischenhöhe in mm max.	870
Nischentiefe in mm	580

KWT 6322 UG

Unterbau-Weinschrank

mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.




EAN: 4002515432228 / Materialnummer: 09815580 /
Alte Materialnummer: 36632200CH

Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	822
Gerätetiefe in mm	577
Gewicht in kg	49,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	94
Weinzone in l	94
Gesamtnutzinhalt in l	94
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	34 Flaschen
Lagerzeit bei Störung in h	0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,4


KWT 6322 UG

Unterbau-Weinschrank


mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1,
KWT6322UG edt/cs (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1,
KSK6300, Side by Side (Skizze)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs,
Innenraummaße (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1,
KWT6322UG edt/cs (Skizze)