

K 34543-55 EF

Einbau-Kühlschrank

mit praktischem Innenraum, dank SpotLight, ComfortClean und Gefrierfach.



- Perfektes Licht ohne zu blenden – SpotLight
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik

EAN: 4002515489307 / Materialnummer: 09922290 / Alte Materialnummer: 36345430CH

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät dekorfähig	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	SpotLight
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
ComfortClean	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl VeggieBoxen	1
davon auf Rollen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158,96
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	550
Nischenbreite in mm max.	550
Nischenhöhe in mm min.	1270
Nischenhöhe in mm max.	1270
Nischentiefe in mm	605
Gerätebreite in mm	549
Gerätehöhe in mm	1265
Gerätetiefe in mm	575
Gewicht in kg	47,0
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	200
4-Sterne-Gefrierzone in l	22
Gesamtnutzinhalt in l	221
Lagerzeit bei Störung in h	10
Gefriervermögen in kg/24 h	4,00

K 34543-55 EF

Einbau-Kühlschrank

mit praktischem Innenraum, dank SpotLight, ComfortClean und Gefrierfach.




EAN: 4002515489307 / Materialnummer: 09922290 / Alte Materialnummer: 36345430CH

Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•

K 34543-55 EF

Einbau-Kühlschrank

mit praktischem Innenraum, dank SpotLight, ComfortClean und Gefrierfach.



K34543-55EF (Skizze)