

FM

FlowMeter

zur Messung der Durchflussmenge und Anzeige für den Patronenwechsel.

EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 / Alte Materialnummer: 67809701D



- Geeignet für Teilentsalzungspatronen
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Einzeiliges Display, Anschluss an externe LED möglich
- Inklusive Wandhalterung
- Inklusive Netzteil

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM

FlowMeter

zur Messung der Durchflussmenge und Anzeige für den Patronenwechsel.

EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 / Alte Materialnummer: 67809701D



<b>Produktkategorie</b>	
Wasseraufbereitung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	110
Aussenmass, Nettobreite in mm	125
Aussenmass, Nettotiefe in mm	52
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	155
Aussenmass, Bruttobreite in mm	310
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	1,85
Bruttogewicht in kg	2,49