

PG 8595

Aqua Purificator

zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen.



- Geeignet für VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Geeignet für VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Aufnahme von Leitwertmessgerät/FlowMeter möglich
- Aufnahme von Leitwertmessgerät/FlowMeter möglich
- Aussenmasse H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm
- Aussenmasse: H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm

EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 / Alte Materialnummer: 69859501D

| Produktzugehörigkeit                         |   |
|--|---|
| Spülmaschinen Frischwasser                   | • |
| Spülmaschinen Tank Durchschub                | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor   | • |
| Thermodesinfektoren                          | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit                          |   |
| G 8066                                       | • |
| PG 8067                                      | • |
| PG 8041                                      | • |
| PG 8043                                      | • |
| PG 8045                                      | • |
| PG 8055                                      | • |
| PG 8055 U                                    | • |
| PG 8056                                      | • |
| PG 8056 U                                    | • |
| PG 8057 TD                                   | • |
| PG 8057 TD U                                 | • |
| PG 8058                                      | • |
| PG 8058 U                                    | • |
| PG 8059                                      | • |
| PG 8059 U                                    | • |
| PG 8060                                      | • |
| PG 8061                                      | • |
| PG 8061 U                                    | • |
| PG 8063                                      | • |
| PG 8096                                      | • |
| PG 8096 U                                    | • |
| PG 8099                                      | • |
| PG 8099 U                                    | • |
| PFD 400                                      | • |
| PFD 400 U                                    | • |
| PFD 401                                      | • |
| PFD 401 U                                    | • |
| PFD 402                                      | • |
| PFD 402 U                                    | • |
| PFD 404                                      | • |
| PFD 404 U                                    | • |
| PFD 405                                      | • |
| PFD 405 U                                    | • |
| PFD 407                                      | • |
| PFD 407 U                                    | • |
| PFD 408 U                                    | • |
| PG 8581                                      | • |
| PG 8562                                      | • |
| PG 8582                                      | • |
| PG 8582 CD                                   | • |
| PG 8504                                      | • |
| PG 8583                                      | • |
| PG 8583 CD                                   | • |

PG 8595

Aqua Purificator

zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen.



EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 / Alte Materialnummer: 69859501D

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| PG 8591                          | •                           |
| PG 8592                          | •                           |
| PG 8593                          | •                           |
| <b>Produktkategorie</b>          |                             |
| Wasseraufbereitung               | •                           |
| <b>Produkteigenschaften</b>      |                             |
| Material                         | Verzinktes Blech, Lotosweiß |
| Farbe                            | Lotosweiß                   |
| <b>Standard Elektroanschluss</b> |                             |
| Phasenanzahl                     | 0                           |
| Spannung in V                    | 0-0                         |
| Frequenz in Hz                   | 0-0                         |
| Gesamtanschluss in kW            | 0,00-0,00                   |
| Absicherung in A                 | 0-0                         |
| <b>Masse und Gewicht</b>         |                             |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm      | 835                         |
| Aussenmass, Nettobreite in mm    | 300                         |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm     | 600                         |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm     | 900                         |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm   | 400                         |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm    | 740                         |
| Nettogewicht in kg               | 26,50                       |
| Bruttogewicht in kg              | 30,00                       |