

DA 1255

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



- Puristisches Design – platzsparende Lösung in 548 mm Breite
- Leistungsstark – 545 m<sup>3</sup>/h in der Booster-Stufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

EAN: 4002515792339 / Materialnummer: 10547660 /  
Alte Materialnummer: 28125555CH

<b>Bauform</b>	
Unterbauhaube	•
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 18-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Mechanische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Schiebeschalter	•
Booster-Stufen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3000
<b>Gebälse</b>	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	275
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	355
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	545
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	43,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	195

DA 1255

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



EAN: 4002515792339 / Materialnummer: 10547660 /

Alte Materialnummer: 28125555CH

Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	220
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	58,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	62,0

#### Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	548
Höhe des Haubenkörpers in mm	125
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	11,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

#### Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•

#### Mitgeliefertes Zubehör

Umlenkstutzen für Umluft	•
Rückstauklappe	•