

## Complete C2 Black PowerLine - SFAF3

Bodenstaubsauger mit Beutel

mit hoher Saugleistung und Teleskoprohr für gründliches, bequemes Staubsaugen.



- Höchste Saugleistung – 890 W
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Der individuellen Arbeitshöhe anpassbar – Edelstahl-Teleskoprohr
- Müheloses Staubsaugen grösserer Flächen durch 10 m Aktionsradius

EAN: 4002515833377 / Materialnummer: 10672550 / Alte Materialnummer: 41FAF332CH

<b>Bauform</b>	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Complete C2
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SFAF3
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Obsidianschwarz
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Silence-System	•
Saugrohr	Edelstahl-Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig
<b>Mobilität</b>	
Fussbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
<b>Filtersystem</b>	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Ablufffilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
<b>Technische Daten</b>	
Wattleistung	890
Breite in mm	487
Höhe in mm	227
Gewicht in kg	7,0
Nennleistung in W	890
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse SBD 355-3	•
Filter	AirClean Filter
Reinigungsbürste	Nein