


CS 7612 FL
SmartLine-Modul
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich.




- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Elegantes Design – für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Flexibel und schnell – 2 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002515930137 / Materialnummer: 10684550 / Alte Materialnummer: 27761250CH

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
SmartLine	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	2
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	2
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	PowerFlex
Grösse in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2100
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 378 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	51


CS 7612 FL
 SmartLine-Modul
 mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich.



EAN: 4002515930137 / Materialnummer: 10684550 / Alte Materialnummer: 27761250CH


Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	358/382 x 500/524
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Gewicht in kg	7
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Gesamtanschluss in kW	3,60
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

CS 7612 FL
SmartLine-Modul
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich.




CS7612FL, flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 3) Stufenfräsung, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)




CS7612FL, flach aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm




CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7612 (Wok)