

CS 7632 FL  
SmartLine-Modul  
mit induktionbeheiztem Teppan Yaki.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Elegantes Design – für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Besonders flexibel – 2 separat regelbare Teppanbereiche
- Kurze Aufheizzeiten – dank Induktionsbeheizung

EAN: 4002515875179 / Materialnummer: 10684580 / Alte Materialnummer: 27763250CH

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Beheizungsart</b>  |                            |
| Beheizungsart   | Induktion                  |
| <b>Bauform</b>  |                            |
| SmartLine   | •                          |
| <b>Design</b>   |                            |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                                    | •                          |
| Flächenbündiger Einbau  | •                          |
| Farbe der Glaskeramik   | Schwarz                    |
| Aufliegender Einbau   | •                          |
| <b>1. Kochzone/Kochbereich</b>                                    |                            |
| Position  | mittig                     |
| Art   | Teppanfläche mit Induktion |
| <b>Bedienkomfort</b>  |                            |
| Bedienung über Sensortasten                                       | SmartSelect                |
| Anzeigefarbe  | Gelb                       |
| Warmhalten  | •                          |
| Stop&Go-Funktion  | •                          |
| Recall-Funktion   | •                          |
| Abschaltautomatik   | •                          |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)             | •                          |
| Wischschutz   | •                          |
| Kurzzeitwecker  | •                          |
| <b>Pflegekomfort</b>  |                            |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                                  | •                          |
| <b>Sicherheit</b>   |                            |
| Sicherheitsausschaltung   | •                          |
| Verriegelungsfunktion   | •                          |
| Inbetriebnahmesperre  | •                          |
| Überhitzungsschutz  | •                          |
| Restwärmeanzeige  | •                          |
| <b>Technische Daten</b>   |                            |
| Abmessungen (H x B x T) in mm                                     | 60 x 378 x 520             |
| Abmessungen in mm (Breite)  | 378                        |
| Abmessungen in mm (Höhe)  | 60                         |
| Abmessungen in mm (Tiefe)   | 520                        |
| Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm           | 358/382 x 500/524          |
| Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm                         | 60                         |
| Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau  | 358                        |
| Gewicht in kg   | 8                          |
| Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau   | 500                        |
| Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 382                        |
| Gesamtanschluss in kW   | 2,80                       |
| Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau  | 524                        |
| Länge der elektrischen Leitung in m                               | 1,5                        |
| Spannung in V   | 220-240                    |
| Frequenz in Hz  | 50-60                      |

CS 7632 FL  
SmartLine-Modul  
mit induktionbeheiztem Teppan Yaki.




EAN: 4002515875179 / Materialnummer: 10684580 / Alte Materialnummer: 27763250CH

#### Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel


Ja

CS 7632 FL  
SmartLine-Modul  
mit induktionbeheiztem Teppan Yaki.




CS7632FL, flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 3) Stufenfräsung, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)




CS7632FL, flach aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm,




CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

\*7+0,5 = CS7611 (Wok)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

\*7+0,5 = CS7611 (Wok)