

DA 1255

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



- Puristisches Design – platzsparende Lösung in 548 mm Breite
- Leistungsstark – 545 m³/h in der Booster-Stufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluf- und umluftfähig

EAN: 4002515898284 / Materialnummer: 10728620 / Alte Materialnummer: 28125505CH

Bauform	
Unterbauhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Havannabraun
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 18-P
Bedienkomfort	
Mechanische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Schiebeschalter	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3000
Gebälse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	275
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	315
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	355
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	545
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	43,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	195
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0

DA 1255

Unterbauhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.



EAN: 4002515898284 / Materialnummer: 10728620 / Alte Materialnummer: 28125505CH

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	58,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	548
Höhe des Haubenkörpers in mm	125
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	11,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•

Mitgeliefertes Zubehör

Umlenkstutzen für Umluft	•
Rückstauklappe	•

Nachkaufbares Zubehör

Aktivkohlefilter	Nein
------------------	------