

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m³/h in der Booster-Stufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket

EAN: 4002515935965 / Materialnummer: 10750330 /
Alte Materialnummer: 28669840D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Booster-Stufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement-System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	670
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



EAN: 4002515935965 / Materialnummer: 10750330 /
Alte Materialnummer: 28669840D

Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h)	640
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	185
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	460
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	315
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	710–1030
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	840–1160
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	710
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1030
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	840
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1160
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	26,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



EAN: 4002515935965 / Materialnummer: 10750330 /
Alte Materialnummer: 28669840D

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe


•

Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



DA 6698 W, CLST (Skizze)

1. Abluft, 2. Umluft, 3. Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4. + 5. Installationsbereich (bei Umluft nur 4)