

DA 6498 W Pure Black  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



- Kopffreiheit – mit exklusivem Glasdesign in 899 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 610 m<sup>3</sup>/h in der Booster-Stufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover

EAN: 4002515960899 / Materialnummer: 10800860 / Alte Materialnummer: 28649840CH

<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 25-P
<b>Design</b>	
Farbe	Obsidianschwarz
Randabsaugung	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Miele@mobile App	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1
ECO-Motor	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	440
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	610
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	37,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0

DA 6498 W Pure Black  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



EAN: 4002515960899 / Materialnummer: 10800860 / Alte Materialnummer: 28649840CH

Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	49,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	490
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	42,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	54,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	550
Breite des Haubenkörpers in mm	899
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	550
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	550
Höhe des Haubenkörpers in mm	550
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	550
Tiefe des Haubenkörpers in mm	530
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	650
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm	
Nettogewicht in kg	25,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Festanschluss	•
Gesamtanschluss in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert


DA 6498 W Pure Black  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



EAN: 4002515960899 / Materialnummer: 10800860 / Alte Materialnummer: 28649840CH

Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Ja
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 25-R
Kamin	DADC 6000

DA 6498 W Pure Black  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



DA 6498 W (Skizze)

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder der oberhalb des Gerätes angebrachten Möbel sollte mindestens 300 mm betragen.,