


## M 500-1750 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäschein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



- Leistung 65.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002515961575 / Materialnummer: 10817520 / Alte Materialnummer: 53501836D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontseitige Wäschein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	65,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	35,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
<b>Wärmeträger</b>	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	50
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	1265
Aussenmass, Breite in mm	2590
Aussenmass, Tiefe in mm	1125
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2900
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1000
Bruttogewicht in kg	1030
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Ölbrenner (Option)	•

M 500-1750 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäschein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN: 4002515961575 / Materialnummer: 10817520 / Alte Materialnummer: 53501836D

Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•