


M 500-3000 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



- Leistung 115.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002515961735 / Materialnummer: 10817560 / Alte Materialnummer: 53503036D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäschein- und -ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	3000
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	115,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	52,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlautpumpe	•
Ölinhalt in l	50
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1265
Aussenmass, Breite in mm	3840
Aussenmass, Tiefe in mm	1125
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	4200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1475
Bruttogewicht in kg	1505
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•

M 500-3000 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN: 4002515961735 / Materialnummer: 10817560 / Alte Materialnummer: 53503036D

3-Wege-Ventil (Option)	•
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•