

M 500-1750 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



- Leistung 65.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäschart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961759 / Materialnummer: 10817590 / Alte Materialnummer: 53501806D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäschein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	65,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	33,19
Absicherung in A	50
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1265
Aussenmass, Breite in mm	2590
Aussenmass, Tiefe in mm	1125
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2900
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1000
Bruttogewicht in kg	1030
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fusschaltung (Option)	•

M 500-1750 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und ausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN: 4002515961759 / Materialnummer: 10817590 / Alte Materialnummer: 53501806D

Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•