

M 500-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



- Leistung 95.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2500 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002515961780 / Materialnummer: 10817620 / Alte Materialnummer: 53502506D

| Bauform und Ausführung | |
|--|--|
| Bauform | Frontseitige Wäschein- und -ausgabe |
| Linie | Professional |
| Aussenverkleidung | Eisengrau |
| Walzendurchmesser in mm | 500 |
| Arbeitsbreite in mm | 2500 |
| Muldenmaterial | Stahl |
| Walzenunterbewicklung | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung |
| Mangelgut | Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Spitäler | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h | 95,0 |
| Steuerung | |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 5,5 |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Netzanschlussleitung | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 40,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 43,19 |
| Absicherung in A | 63 |
| Sonderspannung (Option) | • |
| Wärmeträger | |
| Öllumlaufpumpe | • |
| Ölinhalt in l | 90 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Höhe in mm | 1265 |
| Aussenmass, Breite in mm | 3340 |
| Aussenmass, Tiefe in mm | 1125 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 1400 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 3700 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 1400 |
| Nettogewicht in kg | 1350 |
| Bruttogewicht in kg | 1380 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Ausstattung | |
| Verlängerter Abnahmetisch (Option) | • |
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste | • |
| Fussschaltung (Option) | • |
| Tieferer Eingabetisch (Option) | • |

M 500-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



EAN: 4002515961780 / Materialnummer: 10817620 / Alte Materialnummer: 53502506D

| | |
|---|---|
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option) | • |
| Wäscheabstreifer | • |
| Wäschekasten | • |
| Abdeckhaube | • |
| Pausenfunktion | • |
| Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option) | • |
| Flexible, lasergeschweisste Mulde | • |
| Airstream-Mulde (Option) | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Regelbare Abluftklappe (Option) | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Coin Box (Option) | • |
| Eingabemaschine (Option) | • |
| Faltung (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |