

M 500-2000 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 67.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961827 / Materialnummer: 10817670 / Alte Materialnummer: 53502046D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäschein- und -ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	67,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	0,99
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1265
Aussenmass, Breite in mm	2840
Aussenmass, Tiefe in mm	1125
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1200
Bruttogewicht in kg	1230
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•

M 500-2000 [S] LACO
Muldenmangel, Dampf
mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN: 4002515961827 / Materialnummer: 10817670 / Alte Materialnummer: 53502046D

Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•