

D 500-1750 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



- Leistung 65.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961872 / Materialnummer: 10817720 / Alte Materialnummer: 53501835D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	65,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	35,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlautpumpe	•
Ölinhalt in l	50
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1245
Aussenmass, Breite in mm	2630
Aussenmass, Tiefe in mm	1725
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2900
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1000
Bruttogewicht in kg	1030
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•

D 500-1750 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN: 4002515961872 / Materialnummer: 10817720 / Alte Materialnummer: 53501835D

3-Wege-Ventil (Option)	•
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•