

D 500-2200 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



- Leistung 82.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961896 / Materialnummer: 10817750 / Alte Materialnummer: 53502235D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	82,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	42,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	50
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1245
Aussenmass, Breite in mm	3080
Aussenmass, Tiefe in mm	1725
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1270
Bruttogewicht in kg	1300
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•

D 500-2200 [G] LACO
 Muldenmangel, Gas
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



EAN: 4002515961896 / Materialnummer: 10817750 / Alte Materialnummer: 53502235D

Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•