

## D 500-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- Leistung 95.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2500 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515962077 / Materialnummer: 10817850 / Alte Materialnummer: 53502505D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2500
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	95,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	40,00
Gesamtanschluss in kW	43,19
Absicherung in A	63
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1245
Aussenmass, Breite in mm	3380
Aussenmass, Tiefe in mm	1725
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3700
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1350
Bruttogewicht in kg	1380
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•

D 500-2500 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



EAN: 4002515962077 / Materialnummer: 10817850 / Alte Materialnummer: 53502505D

Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Airstream-Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•