

D 500-2200 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



- Leistung 74.0 kg/h*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und anpassungsfähig – flexible, lasergeschweisste Mulde
- Gleichmässige Muldenbeheizung – effizientes Ömlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515962121 / Materialnummer: 10817910 / Alte Materialnummer: 53502245D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäscheeingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Walzenunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	74,0
Steuerung	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Netzanschlussleitung	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	0,99
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1245
Aussenmass, Breite in mm	3080
Aussenmass, Tiefe in mm	1725
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1400
Aussenmass, Bruttobreite in mm	3400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1600
Nettogewicht in kg	1270
Bruttogewicht in kg	1300
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Abnahmetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•

D 500-2200 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2'200 mm



EAN: 4002515962121 / Materialnummer: 10817910 / Alte Materialnummer: 53502245D

Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweisste Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
TÜV	•
CSA	•