

DA 2668

Huttenlüfter

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 580 mm 580 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 585 m³/h in der Booster-Stufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

EAN: 4002516002680 / Materialnummer: 10842600 /
Alte Materialnummer: 28266855CH

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Bauform	
Huttenlüfter	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Booster-Stufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement-System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
Anzahl x Watt	2 x 4,5 W
Beleuchtungsstärke in Lx	700
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	365
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	585
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0

DA 2668

Huttenlüfter

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002516002680 / Materialnummer: 10842600 /

Alte Materialnummer: 28266855CH

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	490
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	60,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	580
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen hinten	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

DA 2668

Huttenlüfter

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.