

DA 2698

Huttenlüfter

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 880 mm 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m<sup>3</sup>/h in der Booster-Stufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Elegant und effizient – Randabsaugungspaneelle

EAN: 4002516002703 / Materialnummer: 10842620 /  
Alte Materialnummer: 28269855CH

<b>Bauform</b>	
Huttenlüfter	•
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Randabsaugung	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Booster-Stufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
ECO-Motor	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	650
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	400

DA 2698

Huttenlüfter

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002516002703 / Materialnummer: 10842620 /

Alte Materialnummer: 28269855CH

Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	640
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	48,0

#### Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	135
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	365
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	535
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

#### Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	14,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

#### Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---