

DA 2698  
 Huttenlüfter  
 mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 880 mm 880 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 640 m<sup>3</sup>/h in der Booster-Stufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Elegant und effizient – Randabsaugungspaneel

EAN: 4002516002703 / Materialnummer: 10842620 /  
 Alte Materialnummer: 28269855CH

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Bauform</b>	
Huttenlüfter	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Randabsaugung	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Booster-Stufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,6
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement-System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	650
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0

DA 2698  
 Huttenlüfter  
 mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002516002703 / Materialnummer: 10842620 /  
 Alte Materialnummer: 28269855CH

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	135
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	365
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	535
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	59,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Höhe des Haubenkörpers in mm	63
Tiefe des Haubenkörpers in mm	293
Nettogewicht in kg	14,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,09
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen hinten	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•

DA 2698

Huttenlüfter

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.