

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Elegantes Design – harmonische Integration in Küchenumfeld
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 725 m³/h 725 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

EAN: 4002516003472 / Materialnummer: 10842630 / Alte Materialnummer: 28280855CH

Bauform	
Deckengebläse	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 2900
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 20-P
Design	
Farbe	Edelstahl
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
ECO-Paket	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	720
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebälse	
Doppelseitig saugendes Gebälse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	310
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	725
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002516003472 / Materialnummer: 10842630 / Alte Materialnummer: 28280855CH

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	215
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	335
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	535
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	339
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	339
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	339
Höhe des Haubenkörpers in mm	342
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	339
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	17,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen seitlich	•
Abluftstutzen oben, hinten und seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	erforderlich
Mitgeliefertes Zubehör	
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Rückstauklappe	•

DA 2808

Deckengebläse

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002516003472 / Materialnummer: 10842630 / Alte Materialnummer: 28280855CH

Nachkaufbares Zubehör

Aktivkohlefilter

Ja