

DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 720 m³/h in der Booster-Stufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

EAN: 4002516019657 / Materialnummer: 10842800 /
Alte Materialnummer: 28420850CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 4208 D Puristic Plus
Materialnummer Hersteller	10842800
EAN-Nummer	4002516019657
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Bedienung	Tipptasten m.LED+Fernbedienung
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Booster-Stufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	200

DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002516019657 / Materialnummer: 10842800 /
Alte Materialnummer: 28420850CH

Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	450
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	720
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	50,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	320
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	480
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	57,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	750
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1060
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002516019657 / Materialnummer: 10842800 /
Alte Materialnummer: 28420850CH

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•