

DA 6698 D Puristic Version 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 730 m³/h in der Booster-Stufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket

EAN: 4002515975688 / Materialnummer: 10842860 /
Alte Materialnummer: 28669855CH

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Miele@mobile App	•
Booster-Stufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
ECO-Motor	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	450

DA 6698 D Puristic Version 6000
 Insel-Dunstabzugshaube
 mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



EAN: 4002515975688 / Materialnummer: 10842860 /
 Alte Materialnummer: 28669855CH

Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	730
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	50,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) nach EN 61591	480
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	58,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	705
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	765
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1075
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	35,0
Festanschluss	•
Gesamtanschluss in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und einfacher Touchbedienung.



EAN: 4002515975688 / Materialnummer: 10842860 /
Alte Materialnummer: 28669855CH

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld

empfehlenswert

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 12-R