

DU 900

Trocknungsaggregat, Elektro

für 900 mm breite Geräte und eine optimale Innen-/Aussentrocknung des Spülguts.



- Mit Aufsatzverkleidung, Luftzufuhr über die Deckeninstallation
- Inklusive zwei HEPA-Filtern H14
- Optimale Sicherheit – HEPA-Filter direkt vor der Spülkammer
- Luftleistung 250 m<sup>3</sup>/Stunde
- Standzeit HEPA-Filter: 1000 Stunden

EAN: 4002515991763 / Materialnummer: 10880710 / Alte Materialnummer: 69250004D

| Produktzugehörigkeit                                 |        |
|--|--------|
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | •      |
| Gerätezugehörigkeit                                  |        |
| PLW 8615   | •      |
| PLW 8616   | •      |
| Masse und Gewicht                                    |        |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                          | 845    |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                        | 845    |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                         | 1045   |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                         | 1000   |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                       | 845    |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                        | 1200   |
| Nettogewicht in kg                                   | 115,00 |
| Bruttogewicht in kg                                  | 132,00 |