


KM 6542 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.




- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- Ansprechendes Design – 764 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Dunstabzugshaube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002515992944 / Materialnummer: 10881800 / Alte Materialnummer: 26654210CH

| | |
|---|-------------------|
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Umlaufender Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| 1. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | vorne links |
| Art | ExtraSpeed |
| Grösse in mm | Ø 120 / Ø 210 |
| Max. Leistung in W | 1200/2900 |
| 2. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | hinten links |
| Art | Einkreis-Kochzone |
| Grösse in mm | Ø 145 |
| Max. Leistung in W | 1200 |
| 3. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | hinten rechts |
| Art | Koch-/Bräterzone |
| Grösse in mm | Ø 170 / 170x290 |
| Max. Leistung in W | 1500/2600 |
| 4. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | vorne rechts |
| Art | Einkreis-Kochzone |
| Grösse in mm | Ø 180 |
| Max. Leistung in W | 1800 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Bedienung über Sensortasten | ComfortSelect |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Kochzonenerweiterung | • |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Recall-Funktion | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne) | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Restwärmenutzung | • |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |

KM 6542 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.




EAN: 4002515992944 / Materialnummer: 10881800 / Alte Materialnummer: 26654210CH

| | |
|--|----------------|
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 43 x 764 x 504 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 764 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 43 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 504 |
| Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 750 |
| Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 490 |
| Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm | 43 |
| Gewicht in kg | 10 |
| Gesamtanschluss in kW | 7,80 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1,4 |
| Spannung in V | 400 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Glasschaber | • |
| Anschlusskabel | Ja |

KM 6542 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.



KM 6522 FR, KM 6542 FR (Installation drawing)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, Einbauhöhe = 43 mm