

KM 6565 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Ansprechendes Design – 942 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl 1 Bräter/2 Variozonen
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Dunstabzugshaube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002515992913 / Materialnummer: 10881860 / Alte Materialnummer: 26656500CH

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Einkreis-Kochzone
Grösse in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten mittig
Art	ExtraSpeed
Grösse in mm	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Max. Leistung in W	1050/2050/3200
4. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Grösse in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Kochzonenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

KM 6565 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.




EAN: 4002515992913 / Materialnummer: 10881860 / Alte Materialnummer: 26656500CH

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	40 x 942 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	942
Abmessungen in mm (Höhe)	40
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Gewicht in kg	13
Gesamtanschluss in kW	9,20
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6565 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.



KM 6565 FR (Skizze)

- 1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
Einbauhöhe = 40 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,
3) Anschluss WLAN Stick, 4) Klemmfedern