


KM 6538 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.




- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- Ansprechendes Design – 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Dunstabzugshaube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002515992807 / Materialnummer: 10881870 / Alte Materialnummer: 26653810CH

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Einkreis-Kochzone
Grösse in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Grösse in mm	Ø 160
Max. Leistung in W	1500
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	ExtraSpeed
Grösse in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	900/2200
4. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Grösse in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Kochzonenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

KM 6538 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.



EAN: 4002515992807 / Materialnummer: 10881870 / Alte Materialnummer: 26653810CH

Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten


Abmessungen (H x B x T) in mm	43 x 574 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	43
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	47
Gewicht in kg	8
Gesamtanschluss in kW	6,70
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50

Mitgeliefertes Zubehör

Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6538 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld
mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.



KM 6520 FR, KM 6538 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
Einbauhöhe = 43 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm