

DGD 7035-55

Steamer mit Frisch- und Abwasseranschluss
der schnellste und stärkste Dampfgarer der Welt.



- Schnellste Aufheizzeiten und kürzeste Garzeiten – PowerSteam
- Dampfreduktion vor Garzeitende
- Vorbildliche Sicherheit – zuverlässige Sicherheitssysteme
- Perfektes Garergebnis – automatische Rückkühlung
- Eine saubere Sache – ausziehbare Abstellfläche

EAN: 4002516028963 / Materialnummer: 10904250 / Alte Materialnummer: 23703549CH

Bauform und Design	
Druckdampfgarer	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Externe Dampferzeugung	•
Menügarern ohne Geschmacksübertragung	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Dampfgaren	•
Druckdampfgaren	•
Erhitzen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Display	2 x 7-Segment-Display
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügarern	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Individuelle Einstellungen	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum	•
Externer Dampferzeuger	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Entkalken	•
Dampftechn./Wasserversorgung	
PowerSteam	•
DirectWater plus	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Automatische Rückkühlung	•
Überdrucksicherung, zweifach	•
Türverriegelung	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	19
Anzahl der Einschubebenen	3
Türanschlag	links
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	120
Garen mit Druck von 101 bis 120 °C	•
Nischenbreite min. in mm	550
Nischenbreite max. in mm	550
Nischenhöhe min. in mm	380

DGD 7035-55

Steamer mit Frisch- und Abwasseranschluss
der schnellste und stärkste Dampfgarer der Welt.




EAN: 4002516028963 / Materialnummer: 10904250 / Alte Materialnummer: 23703549CH


Nischenhöhe max. in mm	381
Nischentiefe in mm	605
Gerätemasse (B x H x T) in mm	547 x 379 x 565
Gerätemasse (B x H x T) in mm	547 x 379 x 565
Gerätebreite in mm	547
Gerätehöhe in mm	379
Gerätetiefe in mm	565
Gewicht in kg	35,1
Gesamtanschluss in kW	5,10
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	3
Netzanschlussleitung	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	2,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Stellblech	1

DGD 7035-55

Steamer mit Frisch- und Abwasseranschluss
der schnellste und stärkste Dampfgarer der Welt.




DGD7035-55, Skizze



DGD7xxx-55, Skizze

- 1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunststoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich



DGD7035-55, Skizze