

DG 7440-55

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide-Garen.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Gelingargarantie für jede Speise – Automatikprogramme
- Ausleuchtung des Garraums – zwei LED-Spots
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

EAN: 4002516097440 / Materialnummer: 10966750 / Alte Materialnummer: 23744046CH

Bauform	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	•
PureLine	•
Genussvorteile	
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20

DG 7440-55

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide-Garen.



EAN: 4002516097440 / Materialnummer: 10966750 / Alte Materialnummer: 23744046CH

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min 20

Pflegekomfort

Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•

Dampftechn./Wasserversorgung

DualSteam	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release-Mechanismus	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•

Technische Daten

L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	550
Nischenbreite max. in mm	550
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	580
Gerätemasse (B x H x T) in mm	547 x 507 x 572
Gerätebreite in mm	547
Gerätehöhe in mm	507
Gerätetiefe in mm	572
Gewicht in kg	26,4
Gesamtanschluss in kW	3,60
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	2
Länge der elektrischen Leitung in m	1,8
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1

DG 7440-55

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide-Garen.



EAN: 4002516097440 / Materialnummer: 10966750 / Alte Materialnummer: 23744046CH

Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40	1
Stellrost	1
Abtropfschale DGG 100 40	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DG 7440-55


Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide-Garen.




H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32,5 mm




DG7xxx-55, DGM7xxx-55, Skizze

1) Ausgleichsblende, 2) Auflegewinkel




DG7xxx-55, DGM7xxx-55, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich




DG7xxx-55, DGM7xxx-55, DGC7xxx-55, Skizze

1) Ausgleichsblende, 2) Auflegewinkel




DG7xxx-55, Skizze




Installation DG DGM-55, Skizze, CH

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2'000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich




DG7xxx-55, DGM7xxx-55, Skizze

1) Ausgleichsblende, 2) Auflegewinkel



H2860-55B/BP, H7460-55BP, H7660-55BP, Skizze – CH

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32,5 mm




Seitenansicht DG 7x40-55 Ausgleichsblende unten, Skizze, CH

A) Glasfront: 22 mm; Metallfront: 23,3 mm

DG 7440-55

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen, Vernetzung und Sous-vide-Garen.



Seitenansicht DG 7x40-55 Ausgleichsblende oben, Skizze,
CH

A) Glasfront: 22 mm; Metallfront: 23,3 mm