

CM 7550 CoffeePassion  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit OneTouch for Two und AutoDescale für einfachste Bedienung.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Vollautomatisches Entkalken – AutoDescale
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für Kaffeespezialitäten – Cappuccinatore
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – WiFiConn@ct

EAN: 4002516047636 / Materialnummer: 10969270 / Alte Materialnummer: 29755012CH

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Brillantweiss
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
DoubleShot	•
Geniesserprofile programmierbar	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Vernetzung Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	16,0
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	500
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	500
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Uhrzeitspeicher in h	150
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	25-250
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•

CM 7550 CoffeePassion  
 Stand-Kaffeefullautomat  
 mit OneTouch for Two und AutoDescale für einfachste Bedienung.



EAN: 4002516047636 / Materialnummer: 10969270 / Alte Materialnummer: 29755012CH

Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heisse Milch einfach	•
Heisse Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Caffè americano einfach	•
Long black einfach	•
Warmwasser einfach	•
Heisswasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
Teekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,4
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,9
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
AutoDescale	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•

CM 7550 CoffeePassion  
 Stand-Kaffeefullautomat  
 mit OneTouch for Two und AutoDescale für einfachste Bedienung.



EAN: 4002516047636 / Materialnummer: 10969270 / Alte Materialnummer: 29755012CH

Entnehmbare Brüheinheit	•
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätebreite in mm	311
Gerätehöhe in mm	397
Gerätetiefe in mm	445
Gesamtanschluss in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Leitung in m	1,2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungskartusche	•
Reinigungstabletten	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,