

CM 7750 CoffeeSelect
Stand-Kaffeefullautomat
mit CoffeeSelect und AutoDescale für grösste Flexibilität.



- Perfekter Genuss – CoffeeSelect
- Vollautomatisches Entkalken – AutoDescale
- Immer frisch gemahlen – AromaticSystemFresh
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – WiFiConn@ct

EAN: 4002516047650 / Materialnummer: 10969310 / Alte Materialnummer: 29775022CH

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
DoubleShot	•
Geniesserprofile programmierbar	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Vernetzung Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	16,0
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	3
Anzahl Bohnenbehälter	3
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	150
Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g	210
Fassungsvermögen Bohnenbehälter C in g	180
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	540
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Uhrzeitspeicher in h	150
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	25-250
Ristretto einfach	•

CM 7750 CoffeeSelect
Stand-Kaffeefullautomat
mit CoffeeSelect und AutoDescal für grösste Flexibilität.



EAN: 4002516047650 / Materialnummer: 10969310 / Alte Materialnummer: 29775022CH

Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heisse Milch einfach	•
Heisse Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Caffè americano einfach	•
Long black einfach	•
Warmwasser einfach	•
Heisswasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
Teekanne	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	B
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,4
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,9
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
AutoDescal	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•

CM 7750 CoffeeSelect
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit CoffeeSelect und AutoDescale für grösste Flexibilität.



EAN: 4002516047650 / Materialnummer: 10969310 / Alte Materialnummer: 29775022CH

Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	311
Gerätehöhe in mm	420
Gerätetiefe in mm	445
Gesamtanschluss in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Leitung in m	1,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungskartusche	•
Reinigungstabletten	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,