

WCR 800-90 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'600 U/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- M Touch – einfache Steuerung durch Tippen oder Wischen
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®

EAN: 4002516083733 / Materialnummer: 11005940 / Alte Materialnummer: 11CR8906CH

Jubiläumsaktion	
125 Gala Edition	•
Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauarten	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiss
Blendenfarbe	Lotosweiss
Türdesign	Chrom
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•
Geprüfte Virus-Hygiene	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Waschassistent	•
Infotexte	•
Favoritenprogramme	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean-Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49

WCR 800-90 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'600 U/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing



EAN: 4002516083733 / Materialnummer: 11005940 / Alte Materialnummer: 11CR8906CH

Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,70
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20 °C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkle Wäsche	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Federbetten	•
Kopfkissen	•
Daunen	•
Gardinen	•
Baumwolle Hygiene	•
Auffrischen (Dampf)	•
Finish Dampf	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
Neue Textilien	•
Nur Spülen	•
Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Extras Waschen	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•

WCR 800-90 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'600 U/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing



EAN: 4002516083733 / Materialnummer: 11005940 / Alte Materialnummer: 11CR8906CH

Dampfglätten	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
Qualität	
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	97
Gesamtanschluss in kW	4,40
Spannung in V	230, 400
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WCR 800-90 CH

W1 Waschmaschine Frontlader:

A | 9 kg | 1'600 U/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm